

**Datenblatt | Artikelnummer: 711-120**

Anschlussadapter; Spulenkontakte mit Lötanschluss; 2-polig; für  
Spulendraht Ø 0,2 bis 3,7 mm; Natur

[www.wago.com/711-120](http://www.wago.com/711-120)



RoHS   
Compliant

BOMcheck.net

Farbe: ■

**Daten**

**Elektrische Daten**

**Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1**

Legende Bemessungsdaten

(III / 2) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

**Anschlussdaten**

Polzahl

2

Gesamte Anzahl der Potentiale	2
Anzahl Anschlusstypen	1

### Werkstoffdaten

Farbe	natur
Brandlast	0.049 MJ
Gewicht	3 g

### Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918253932
Zolltarifnummer	85369010000
Produktgruppe	10 (Trafo-Klemmen)
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
eCl@ss 8.0	27-14-92-14
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 5.0	EC002848

### Zulassungen / Zertifikate

#### Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101145

#### UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45172

### Downloads smartDATA

#### CAD Daten

3D Download 711-120	URL	Download
---------------------	-----	----------



Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.