

Datenblatt | Artikelnummer: 711-122

Anschlussadapter; 3-polig; für Spulendraht Ø 0,2 bis 1,9 mm; Natur

www.wago.com/711-122



RoHS
Compliant ✓

BOMcheck.net

Farbe: ■

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Legende Bemessungsdaten

(III / 2) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

Anschlussdaten

Polzahl	3
Gesamte Anzahl der Potentiale	3
Anzahl Anschlussstypen	1

Werkstoffdaten


Farbe	natur
Brandlast	0.074 MJ
Gewicht	6.27 g

Kaufmännische Daten


Ursprungsland	DE
GTIN	4017332341851
Zolltarifnummer	85369010000
Produktgruppe	10 (Trafo-Klemmen)
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
eCl@ss 8.0	27-14-92-14
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 5.0	EC002848

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CCA DEKRA Certification B.V.	2160584.54
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL-7194
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101145

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45172



Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.