

FASTECH® Klettverschluss-Produkte zum Aufnähen

Klettband zum Aufnähen
für häufiges Öffnen und Schliessen



Produkt-Informationen

Conrad Artikel-Nummern

530762; 530800; 538805; 541011;
541023; 541067;

Produktname Klettband zum Aufnähen

Produktgruppe **Klettverschluss-Produkte zum Aufnähen**

Standardbreiten (16, 20, 25, 30, 38, 50, 107, 150 mm) in 24 Standardfarben

Beschreibung

Standard Haken- und Flauschband zum Aufnähen. Das Klettverschluss-System besteht aus einem Flauschband und einem Hakenband zum selber zu- und abschneiden. Beide wurden in ihren Eigenschaften optimal aufeinander abgestimmt.


Es hält bis zu 10'000 Zyklen (öffnen und schliessen) und ist waschbar bis 60°C (siehe Waschinweise).

Dieses Band findet im privaten, wie auch im industriellen Bereich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.

Anwendung

Geeignet für Alltagsbekleidung, spezielle Kleidung (z. B. Fasnachtskostüme), Schuhe, Sportbekleidung, Modellbau, Taschen, Industrie, orthopädische Produkte, Arbeitsschutz, Basteln, Home & Hobby usw.

Grundsätzlich überall dort geeignet, wo häufiges Öffnen und Schliessen des Verschlusses erwartet wird.








Verarbeitung

Basismaterial	aus 100% Polyamid gewebt
Gewicht	Fluschband: 350g/m ² ± 10% Hakenband: 300g/m ² ± 10%
Höhe	Fluschband: 2.20-2.80 mm Hakenband: 1.70-2.05 mm
Dicke des Verschlusses	3.2 mm
Rückbeschichtung	Polyurethane solvent base
Standardfarben	24 Standardfarben
Farben für den Haken	24 Standardfarben

Leistungswerte

Schälfestigkeit		mind. 2.4 N/cm durchschnittlich 3.4 N/cm
Scherfestigkeit		mind. 14.0 N/cm ² max. 15.9 N/cm ²
Reissfestigkeit		mind. 220 N/cm
Lebenszyklus (Anzahl öffnen/schliessen)		50% Verlust der Klettfestigkeit nach 10'000x öffnen / schliessen
Temperaturbeständigkeit		140°C
Schmelzpunkt		250° C
Schrumpfen nach dem Waschen (ISO 5077)		Länge: 2%, Breite 1% (3 x 60°C)
Waschechtheit		gut
UV-Licht Resistenz		mittel
Feuchtebeständigkeit		gut
Chemikalienbeständigkeit		resistent gegen Alkali, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe und Alkohol




Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf zuverlässigen Test- und Versuchsmethoden. Die Durchschnittswerte beziehen sich auf den Durchschnitt der Werte, die während eines Jahres, vor Herausgabe dieses Dokuments ermittelt wurden. Durch die Anwendungsvielfalt der Produkte fordern wir unsere Kunden auf, sich selbst zu vergewissern, dass das Produkt den Anforderungen ihrer Applikation entspricht. Die Verantwortung für Applikation und den Gebrauch des Produktes liegt beim Anwender bzw. beim Kunden, insbesondere gelten unsere AGB's und die allgemeinen Garantiebestimmungen, welche Sie im Internet abrufen können.



Näh-Hinweise

Ein Klettverschluss funktioniert in allen Richtungen gleich stark. Man kann daher das Klettverschlussband in jeder beliebigen Richtung aufnähen.

Das Hakenband fühlt sich "rauer" an als Flauschband und sollte möglichst mit den Haken von der Haut abweisend aufgenäht werden.

<p>Das Haft- und Flauschband kann auf verschiedene Weise aufgenäht werden. Der Zick-Zack-Stich sorgt für eine gute, starke Verbindung. Das Band soll rundherum gut festgenäht werden.</p>	
<p>Auch der Kettenstich bietet eine gute Vernähung. Das Band soll rundherum gut festgenäht werden.</p>	
<p>Bei der Befestigung von Kissen an einer Polstergarnitur oder beim Befestigen von Matten ist es empfehlenswert, das Haken- und Flauschband kreuzförmig zu befestigen. Auf diese Weise wird der Haftungsspielraum vergrössert.</p>	

Standard-Sortiment

Speziell für 

Unser Produkt in **1 bis 5 m Länge & 20, 25 & 50 mm Breite**

FASTECH-Standard-Sortiment:

- Standard zum Aufnähen oder Auftackern auf Rollen à 25 m
- Standardbreite: 16, 20, 25, 30, 38, 50, 107, 150 mm
- 24 Standardfarben gemäss Farbkarte und 520 detaillierte Farben

Zulassung:

- Oeko-Tex Standard 100 certified with Test-No. SHAO 035301 Testex Zurich
- Weitere Zertifikate auf Anfrage

Optional

- Selbstklebend mit verschiedenen Klebstoffen (Hotmelt & Acrylic) (siehe auch: Produktgruppe: Produkte zum Aufkleben)
- Feuerhemmung F.R.T. für Luftfahrt, Feuerwehr, Automobil, etc. (Feuerfestigkeit nach FAR 25.8.53 und UL94V-0, V-1, V-2)
- Wasserfest (Haken oder Flausch aus 100% Polyester)

Waschhinweise

- Haftverschlüsse können mit allen gängigen Waschmitteln gereinigt werden.
- Haftverschlüsse sollen immer in geschlossenem Zustand gewaschen und gebügelt werden, damit das Hakenband nicht mit zarten Geweben in Kontakt kommt, denn der Haken greift nach allen Fasern, mit denen er in Berührung kommt.
- Dadurch wird auch vermieden, dass Spülwasserrückstände im Verschluss zurückbleiben.
- Falls notwendig, kann das Hakenband mit einer harten Bürste oder mit einem anderen Stück Hakenband durch gegenseitiges Reiben gereinigt werden. Hakenband gegen Hakenband reinigen.
- Sie können Haftverschlüsse problemlos chemisch reinigen lassen.
- Bleichmittel dürfen nicht verwendet werden.

