



Spezifikation

Technische Daten

Selbstklebendes-Klettband Hotmelt (PS-A69)

Verarbeitung	Basismaterial	Aus 100% Polyamid gewebt
	Gewicht	Flauschband 350g ± 10% Hakenband 300g ± 10%
	Höhe	Flauschband 2.20-2.80 mm Hakenband 1.70-2.05 mm
	Dicke des Verschlusses	3.2 mm
	Rückbeschichtung	Gummibasierter Kleber (Hotmelt)
	Standardfarben	Schwarz und Weiss
	Aufmachung (Breiten / Länge)	16, 20, 25, 30, 38, 50, 107 mm / 25 m Rolle
Leistungswerte	Schälfestigkeit 	min. 2.4 N/cm ²
	Scherfestigkeit 	max. 15.9 N/cm ²
	Reissfestigkeit 	min. 220 N/cm ²
	Klebefestigkeit	bis +180° C
	Lebenszyklus (öffnen/schliessen)	50% Verlust nach 10'000 Zyklen
	Temperaturbeständigkeit	-5° C bis > +80° C (PS-A69)
	Schmelzpunkt	+250° C
	Waschechtheit	Nicht geeignet zum Waschen
	UV-Resistenz	Mittel
	Feuchtigkeitsbeständigkeit	Mittel
Test's	Chemikalienbeständigkeit	resistent gegen Alkali, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe und Alkohol
	RoHS und REACH Konformität	Durchgeführt und Konform