



# Scotch™ Klebeband 389

Wasserdichtes farbiges Gewebepband

## Produktinformation

1/98

## Produktbeschreibung / Märkte

Scotch™ Klebeband 389 ist ein in 9 verschiedenen Farben erhältliches, engmaschiges polyethylenbeschichtetes Gewebepband, das sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie eignet. Neben der sehr hohen Dauerhaltekraft und dem guten Anpassungsvermögen ist dieses Klebeband von Hand abreißbar.

Merkmale	Vorteile	Nutzen
* Polyethylenbeschichteter Träger	* Beständiges Verformungsverhalten * Leichtes Abreißen von Hand * Gute Wasserbeständigkeit * Hohe Bruchdehnung * Erhältlich in vielen Farben	* Leichtes Maskieren in Kurven * Leichte Handhabung * In Verbindung mit Feuchtigkeit zu verwenden * Hohe Festigkeit * Guter Kontrast auf den verschiedenen Oberflächen
* Vernetzter Gummi-Harz-Klebstoff	* Sehr gute Soforthaftung * Gute Dauerhaltekraft * Sehr gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen	* Klebt sofort * Kein Ablösen von der Oberfläche * Universell einsetzbar

## Anwendungen / Merkmale

Scotch™ Klebeband 389 kann zum Markieren, Kennzeichnen, Bündeln, Verstärken und Reparieren, Verkleben und Spleißen von Teppichböden, sowie zum Abdichten von Fugen und Klimakanälen verwendet werden. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei 70 °C über eine Stunde.

**Scotch™ Klebeband 389**

## Produktmerkmale

Dicke	:	0.260 mm	AFERA 4006
Klebkraft zu Stahl	:	22.5 N/25 mm	AFERA 4001
Reißfestigkeit	:	200 N/25 mm	AFERA 4004
Dehnung	:	6 %	AFERA 4005
Temperaturbeständigkeit	:	70 °C	

Gute Resultate können bei Anwendung des Scotch™ Klebebandes 389 bei unterschiedlichen Temperaturen/Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Scotch™ Klebebandes 389 in Ihrem individuellen Prozeß zu bestimmen.

## Standardabmessungen

Breite (mm)	:	19, 25, 38, 50, 75 und 100
Länge (m)	:	50
Farbe:	:	Schwarz, braun, rot, weiß, silber, olive, gelb, dunkel und hellblau*

\*Anmerkung: nicht alle Farben sind in den oben angegebenen Breiten erhältlich. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die 3M Verkaufsorganisation.

## Lagerung

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 % ermöglicht die längste Haltbarkeit.

### \* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.



**3M Deutschland GmbH**  
Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 33 30  
Telefax 0 21 31 / 14 38 17

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier*