



Warmschrumpfschlauch 3:1 in Sichtverpackung

• HIS-3 BAG

Hauptmerkmale

Praktische Kleinverpackung mit 10 Abschnitten à 200 mm. Dünnwandiger und flexibler Wärmeschrumpfschlauch aus strahlenvernetztem Polyolefin mit der Schrumpfrate 3:1.

Anwendungen

HIS-3 BAG gewährleistet eine zuverlässige elektrische Isolation und kann vor mechanischen Einflüssen schützen.



HIS-3 BAG ist in sieben Farben und vier Abmessungen erhältlich.

Materialdaten	
Typ	Warmschrumpfschlauch Kleinverpackung 3:1, HIS-3 BAG
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PEX)
Schrumpfrate	3:1
Längsschrumpf	-5% max.
Schrumpftemperatur min.	+100 °C
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Isolierstoffklasse	B (VDE 0530)
Durchschlagfestigkeit	20 kV/mm nach ASTM D 150
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL224 VW-1 (außer transparent)





Wärmeschrumpfschlauch 3:1 in Sichtverpackung

• HIS-3 BAG

Technische Daten						
Art.-Nr.	Typ	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Wanddicke (WT) nom.	Inhalt (m)	Farbe
308-30151	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Schwarz (BK)
308-30160	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Rot (RD)
308-30161	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Blau (BU)
308-30162	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Grau (GY)
308-30163	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Braun (BN)
308-30164	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Transparent (CL)
308-30165	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Grün-Gelb (GNYE)
308-30310	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Schwarz (BK)
308-30311	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Rot (RD)
308-30312	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Blau (BU)
308-30313	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Grau (GY)
308-30314	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Braun (BN)
308-30315	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Transparent (CL)
308-30316	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Grün-Gelb (GNYE)
308-30610	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Schwarz (BK)
308-30611	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Rot (RD)
308-30612	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Blau (BU)
308-30613	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Grau (GY)
308-30614	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Braun (BN)
308-30615	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Transparent (CL)
308-31210	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Schwarz (BK)
308-31211	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Rot (RD)
308-31212	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Blau (BU)
308-31213	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Grau (GY)
308-31214	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Braun (BN)
308-31215	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Transparent (CL)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.