



**STRAPUBOX®**  
KUNSTSTOFFERZEUGNISSE

## Produktdatenblatt Typ 125-KG100 Serie KG



### Kunststoffgehäuse Außenlänge 125mm

Inkl. 4 Gehäuseschrauben  
(M4x10mm)

Material: ABS  
Farbe: Oberteil: grau  
Unterteil: dunkelgrau  
Seitenteile: dunkelgrau

### Aussenmaße in mm

Länge: 125  
Breite: 65  
Höhe: 45 (37+9)

### Innenmaße in mm

Länge: 118  
Breite: 60  
Höhe: 30 (32+5,5)

### Platinendome in mm (Oberteil)

D: 6  
H: 5  
I: 2,2

Führungsschienen: 2,0

### Platinendome in mm (Unterteil)

D: 9  
H: 5  
I: M4 Gewindebuchsen

