



STRAPUBOX®
KUNSTSTOFFERZEUGNISSE

Produktdatenblatt Typ 138-KG200 Serie KG



Kunststoffgehäuse Außenlänge 138mm

Inkl. 4 Gehäuseschrauben
(M4x10mm)

Material: ABS
Farbe: Oberteil: grau
Unterteil: dunkelgrau
Seitenteile: dunkelgrau

Aussenmaße in mm

Länge: 138
Breite: 84
Höhe: 58 (50+9)

Innenmaße in mm

Länge: 131
Breite: 80
Höhe: 50,5 (45+5,5)

Platinendome in mm (Oberteil)

D: 6
H: 5
I: 2,2

Führungsschienen: 2,0

Platinendome in mm (Unterteil)

D: 9
H: 5
I: M4 Gewindebuchsen

