

tesa® Strapping 4288

Hochreißfestes Strapping-Klebeband

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesa® 4288 ist ein hochreißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer MOPP-Folie mit einer Naturkautschukklebmasse.

tesa® 4288 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
- Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
- Hohe UV-Beständigkeit durch schwarzen Träger, geeignet für Außenanwendungen
- Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen

Hauptanwendungen

- Verschließen von schweren Packgütern.
- Oberflächenschutz und Fixierung von Metallen bei der Bearbeitung.
- Bündeln schwerer Rohre, Umreifen.
- Palettensicherung.
- Coil-Endverklebung.

Technische Daten

■ Trägermaterial	MOPP	■ Klebkraft auf Stahl	5 N/cm
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ Reißdehnung	35 %
■ Dicke	114 µm	■ Reißkraft	300 N/cm

Seite 1 von 1 / Stand: 13.10.2008

tesa AG

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363

tesa Bandfix AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 01-744 31 11
Fax: 01-744 32 22

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa AG weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.