



Abschirmband Nr. 1181

Technische Information

Produktbeschreibung

Das 3M Abschirmband Nr. 1181 besteht aus einer glatten Kupferfolie als Trägermaterial mit einem leitfähigen Acrylklebstoff

Besondere Merkmale

- flammenhemmend nach UL
- auch als Stanzteil lieferbar
- Acrylklebstoff resistent gegen Lösungsmittel

Anwendung

- Ableitung statischer Aufladung
- Abschirmung elektromagnetischer Felder

Technische Daten

(nach VDE 0340 Teil 3)

<u>Prüfung</u>	<u>Dimension</u>	<u>Wert</u>
Farbe	–	kupfer
Dicke	mm	0,07
Reißkraft	N/10 mm	44
Klebevermögen (Abzieh- kraft v.d. Platte)	N/10 mm	3,8
Flammenhemmend (nach UL 510)	–	–
Durchgangswiderstand (nach MIL-STD-202)	ohm	0,005
Gebrauchstemperatur	–	155°C

Alle Werte verstehen sich als Durchschnittswerte.

Lagerung

Gute Stabilität bei trockener und kühler Lagerung.
(Raumtemperatur und ca. 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

Lieferung

16,5 m-Rollen auf 76 mm-Kern
Standard-Bandbreiten: 6, 9, 12, 15, 25 mm
Sonderbreiten und -längen sowie Stanzteile auf Anfrage

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.