Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
161-64401 **HWPP25**



Produktgruppe	Kabelbündelschlauch
Produktfamilie	Helawrap HWPP
Material	Polypropylen (PP)
Farbe	Schwarz (BK)

Betriebstemperatur	-60 °C bis +110 °C, kurzfristig bis +140 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Bündel Ø max.	27 mm
Bündel Ø min.	23 mm
Inhalt	25 m
Inhalt per	Beutel
Nennmaß Ø	25 mm
Wanddicke (WT)	1,05 mm
Zulassungen/Normen	ECE R 118-03 Abschnitt 6

HF RoHS

ECE R-118

created on 29. July 2026, 8:18 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.