

Akustischer Signalgeber OKJNSG+SG-24V

Beschreibung:

operating voltage: 12 ... 24V AC operating current: max. 30mA

signal frequency: 3.5 +/- 0.5 Hz

volume: max. 87 db (10cm, 24V)

m ax. 85 db (10cm, 12V)

operating temperature: -20°C ... 60°C

Rubrik: Akustischer Signalgeber

Baureihe: OKTRON-JUWEL

Einbauöffnung: 23 x 23 mm

Schutzart: IP65

Form: quadratisch

Anschlussart: Flachsteckanschluss

beschriftbar: Nein

bestückt: Nein

Frontrahmen: schwarz