



Befestigungssockel schraubbar / selbstklebend

- MB-Serie, quadratische Form

Hauptmerkmale

Diese universell einsetzbaren Befestigungssockel dienen der Aufnahme eines Kabelbinders, mit dem das Bündelgut fixiert wird.

Die MB-Sockel ermöglichen das Einfädeln der Kabelbinder aus allen 4 Richtungen.


Der selbstklebende MB4CA-Sockel ist auch in einer Kunststoffbox lieferbar und hat den Vorteil, dass er zusätzlich mit einer mittig platzierten Schraube befestigt werden kann. Die Sockel sind mit den Klebertypen Synthetikgummi oder Acrylat erhältlich.

Anwendungen

Die Haupteinsatzgebiete befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll.



Befestigungssockel MB und TY.




Befestigungssockel MB3A.


Materialdaten	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2 (ohne Kleber)




Nähere Informationen zu den verwendeten Klebändern erhalten Sie auf der Seite 154.



Sockel MB2A



Sockel MB3-5(A)



Sockel MB4CA

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Ø Befestigungsloch (FH)	Lochabstand (F)	Binderbreite max. (G)	Material	Farbe	Kleber
151-01802	MB2A	13,0	13,0	4,1	–	–	2,7	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-28359	MB3	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,1	PA66	Natur (NA)	–
151-28349	MB3A	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,1	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-28320	MB3A	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,1	PA66	Schwarz (BK)	Synthesekautschuk
151-28479	MB4	28,0	28,0	4,7	4,0	20,2	5,4	PA66	Natur (NA)	–
151-28469	MB4A	28,0	28,0	4,7	4,0	20,2	5,4	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-28430	MB4A3	28,0	28,0	4,7	4,0	20,2	5,4	PA66	Schwarz (BK)	Acrylat
151-28459	MB4CA	29,0	29,0	5,7	4,2	–	5,4	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-28449	MB4CAS*	29,0	29,0	5,7	4,2	–	5,4	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-28519	MB5	38,0	38,0	6,4	4,7	25,3	10,0	PA66	Natur (NA)	–
151-28529	MB5A	37,7	37,7	6,9	4,7	25,3	10,0	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-28530	MB5A3	38,0	38,0	6,4	4,7	25,3	10,0	PA66	Schwarz (BK)	Acrylat

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

* Kunststoffbox



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.