



Verteiler, Reduzierungen und Verbinder

• HG-T T-Verteiler, IP66

T-Verteiler mit Inspektionsdeckel.

Hauptmerkmale

- T-förmiger Verteiler
- Mit Inspektionsdeckel
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Metrische Gewinde inkl. Gegenmutter



HelaGuard HG-T, T-Verteiler mit Inspektionsdeckel.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß des Eingangs	Nennmaß des Ausgangs	Inhalt
166-24800	HG16-T	16	16	5
166-24801	HG20-T	20	20	3
166-24802	HG21-T	21	21	3
166-24803	HG28-T	28	28	3
166-24804	HG34-T	34	34	2
166-24805	HG42-T	42	42	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.

Materialdaten

Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



• HGL-T T-Verteiler, IP68

T-Verteiler mit Inspektionsdeckel inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Hauptmerkmale

- T-förmiger Verteiler
- Mit Inspektionsdeckel und Schlauchdichtung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Metrische Gewinde inkl. Gegenmutter



HelaGuard HGL-T, T-Verteiler mit Inspektionsdeckel inkl. Schlauchdichtung.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß des Eingangs	Nennmaß des Ausgangs	Inhalt
166-24900	HGL16-T	16	16	5
166-24901	HGL21-T	21	21	3
166-24902	HGL28-T	28	28	3
166-24903	HGL34-T	34	34	2
166-24904	HGL42-T	42	42	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.