

## Datenblatt | Artikelnummer: 726-345

Rangierwabe; Aufdruck 1-32; Kammerfarben einheitlich blau;  
Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; für 19"-  
Gestelle; 180° gedreht; Schmale Bauform; für Anwendungen Ex i geeignet;  
32-polig

[www.wago.com/726-345](http://www.wago.com/726-345)



RoHS   
Compliant

BOMcheck.net

Farbe: ■

### Daten

#### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	10 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

## Anschlussdaten

Anschlussstyp 1	Seite 1
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen Anschlussstyp	3
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Anschlussstyp 2	Seite 2
Anzahl Anschlussstellen	3
Polzahl	32
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

## Geometrische Daten

Breite	34,6 mm / 1.362 inch
Höhe	132 mm / 5.197 inch
Tiefe	36,5 mm / 1.437 inch

## Mechanische Daten

Bauform	schmale Bauform
Aufdruck	Aufdruck 1-32

## Werkstoffdaten


Farbe	dunkelgrau
Brandlast	1.091 MJ
Gewicht	140.41 g

## Kaufmännische Daten


Ursprungsland	DE
GTIN	4044918456418
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
eCl@ss 8.0	27-24-26-08
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604

## Zulassungen / Zertifikate

### Länderspezifische Zulassungen




Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101143
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-100850

### UL-Zulassungen





Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45172

## Passende Produkte


### Allgemeines Zubehör

	Art-Nr.: 726-902 Adapter	<a href="http://www.wago.com/726-902">www.wago.com/726-902</a>
	Art-Nr.: 726-903 Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; Zusatzmodul mit Kontakt zur Befestigungsauflage	<a href="http://www.wago.com/726-903">www.wago.com/726-903</a>
	Art-Nr.: 726-904 Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; isoliert; Zusatzmodul	<a href="http://www.wago.com/726-904">www.wago.com/726-904</a>

### Aderendhülse

	Art-Nr.: 216-104 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-104">www.wago.com/216-104</a>
	Art-Nr.: 216-123 Aderendhülse; Hülse für 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-123">www.wago.com/216-123</a>
	Art-Nr.: 216-202 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a>
	Art-Nr.: 216-204 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-204">www.wago.com/216-204</a>

### Isolierungs-Stopp

	Art-Nr.: 726-901 Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm <sup>2</sup> "e" (0,14 mm <sup>2</sup> "f"); 4 x 3 Stück / Strang	<a href="http://www.wago.com/726-901">www.wago.com/726-901</a>
	Art-Nr.: 726-906	



Isolierungsstopp; 0,25 mm<sup>2</sup> "e"; 0,14 - 0,25 mm<sup>2</sup> "f"; 4 x 3 Stück / Strang

[www.wago.com/726-906](http://www.wago.com/726-906)



**Art-Nr.: 726-907**

Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup> "e+f"; 4 x 3 Stück / Strang

[www.wago.com/726-907](http://www.wago.com/726-907)

## Brücker



**Art-Nr.: 709-107**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse

[www.wago.com/709-107](http://www.wago.com/709-107)

## Prüfen und Messen



**Art-Nr.: 210-137**

Prüfstecker; Ø 2,3 mm; mit 500mm-Leitung

[www.wago.com/210-137](http://www.wago.com/210-137)

## Werkzeug



**Art-Nr.: 210-719**

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm

[www.wago.com/210-719](http://www.wago.com/210-719)

## Beschriftungsmaterial



**Art-Nr.: 209-185**

Adapter

[www.wago.com/209-185](http://www.wago.com/209-185)



**Art-Nr.: 209-500/209-035**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; X (100x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/209-500/209-035](http://www.wago.com/209-500/209-035)



**Art-Nr.: 209-501**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-501](http://www.wago.com/209-501)



**Art-Nr.: 209-501/000-002**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-501/000-002](http://www.wago.com/209-501/000-002)



**Art-Nr.: 209-501/000-005**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-501/000-005](http://www.wago.com/209-501/000-005)



**Art-Nr.: 209-501/000-006**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-501/000-006](http://www.wago.com/209-501/000-006)



**Art-Nr.: 209-501/000-007**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-501/000-007](http://www.wago.com/209-501/000-007)



**Art-Nr.: 209-501/000-012**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-501/000-012](http://www.wago.com/209-501/000-012)



**Art-Nr.: 209-501/000-017**

WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-501/000-017](http://www.wago.com/209-501/000-017)



**Art-Nr.: 209-501/000-023**  
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-501/000-023](http://www.wago.com/209-501/000-023)



**Art-Nr.: 209-501/000-024**  
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-501/000-024](http://www.wago.com/209-501/000-024)



**Art-Nr.: 209-502**  
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/209-502](http://www.wago.com/209-502)



**Art-Nr.: 209-566**  
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/209-566](http://www.wago.com/209-566)



**Art-Nr.: 210-612**  
Beschriftungsstreifen; zum Selbstbeschriften; unbedruckt; Selbstklebend

[www.wago.com/210-612](http://www.wago.com/210-612)



**Art-Nr.: 726-905**  
Adapter

[www.wago.com/726-905](http://www.wago.com/726-905)

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

726-345

Oct 18, 2017

DOC  
26,1 kB

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.