

Datenblatt | Artikelnummer: 726-346

Rangierwabe; Aufdruck 33-64; Kammerfarben einheitlich blau;
Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; für 19"-
Gestelle; 180° gedreht; Schmale Bauform; für Anwendungen Ex i geeignet;
32-polig

www.wago.com/726-346



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Farbe: ■

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	10 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Anschlussstyp 1	Seite 1
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen Anschlussstyp	3
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Anschlussstyp 2	Seite 2
Anzahl Anschlussstellen	3
Polzahl	32
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	34,6 mm / 1.362 inch
Höhe	132 mm / 5.197 inch
Tiefe	36,5 mm / 1.437 inch

Mechanische Daten

Bauform	schmale Bauform
Aufdruck	Aufdruck 33-64

Werkstoffdaten

Farbe	dunkelgrau
Brandlast	1.091 MJ
Gewicht	139.538 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918456180
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
eCl@ss 8.0	27-24-26-08
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101143
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-100850

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45172

Passende Produkte

Aderendhülse

	Art-Nr.: 216-104 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm ² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-104
	Art-Nr.: 216-123 Aderendhülse; Hülse für 1 mm ² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-123
	Art-Nr.: 216-202 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm ² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-202
	Art-Nr.: 216-204 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm ² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-204

Brücker

	Art-Nr.: 709-107 Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse	www.wago.com/709-107
--	---	--

Prüfen und Messen

	Art-Nr.: 210-137 Prüfstecker; Ø 2,3 mm; mit 500mm-Leitung	www.wago.com/210-137
--	---	--

Isolierungs-Stopp

	Art-Nr.: 726-901 Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm ² "e" (0,14 mm ² "f"); 4 x 3 Stück / Strang	www.wago.com/726-901
	Art-Nr.: 726-906 Isolierungsstopp; 0,25 mm ² "e"; 0,14 - 0,25 mm ² "f"; 4 x 3 Stück / Strang	www.wago.com/726-906



Art-Nr.: 726-907
Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm² "e+f"; 4 x 3 Stück / Strang

www.wago.com/726-907

Beschriftungsmaterial



Art-Nr.: 209-185
Adapter

www.wago.com/209-185



Art-Nr.: 209-500/209-035
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; X (100x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar

www.wago.com/209-500/209-035



Art-Nr.: 209-501
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501



Art-Nr.: 209-501/000-002
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-002



Art-Nr.: 209-501/000-005
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-005



Art-Nr.: 209-501/000-006
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-006



Art-Nr.: 209-501/000-007
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-007



Art-Nr.: 209-501/000-012
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-012



Art-Nr.: 209-501/000-017
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-017



Art-Nr.: 209-501/000-023
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-023



Art-Nr.: 209-501/000-024
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-024



Art-Nr.: 209-502
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar

www.wago.com/209-502



Art-Nr.: 209-566
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar

www.wago.com/209-566



Art-Nr.: 210-612
Beschriftungsstreifen; zum Selbstbeschriften; unbedruckt; Selbstklebend

www.wago.com/210-612



Art-Nr.: 726-905
Adapter

www.wago.com/726-905

Werkzeug



Art-Nr.: 210-719
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm

www.wago.com/210-719

Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 726-902
Adapter

www.wago.com/726-902



Art-Nr.: 726-903
Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; Zusatzmodul mit Kontakt zur Befestigungsauflage

www.wago.com/726-903



Art-Nr.: 726-904
Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; isoliert; Zusatzmodul

www.wago.com/726-904

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

726-346

Oct 18, 2017

DOC
26,1 kB

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.