



Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	250 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	4 kV
Bemessungsstrom	18 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	32
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Ebenen	8
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	7,62 mm / 0.3 inch
--------	--------------------

Höhe ab Oberkante Tragschiene	76 mm / 2.992 inch
Tiefe	226 mm / 8.898 inch

Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Aufdruck	a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

Werkstoffdaten




Farbe	orange
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	1.187 MJ
Gewicht	61.725 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454188214
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
eCl@ss 8.0	27-14-11-20
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7485
	CSA DEKRA Certification B.V.	70048845
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	2192101.01

Passende Produkte

Brücker



Art-Nr.: 709-107

Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse

www.wago.com/709-107

Aderendhülse



Art-Nr.: 216-101

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-101



Art-Nr.: 216-102

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-102



Art-Nr.: 216-103

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-103



Art-Nr.: 216-104

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-104



Art-Nr.: 216-121

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-121



Art-Nr.: 216-122

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-122



Art-Nr.: 216-123

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-123



Art-Nr.: 216-124

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-124



Art-Nr.: 216-131

Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-131



Art-Nr.: 216-132

Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-132



Art-Nr.: 216-151

Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-151



Art-Nr.: 216-152

Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-152



Art-Nr.: 216-201

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-201



Art-Nr.: 216-202

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-202



Art-Nr.: 216-203

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-203



Art-Nr.: 216-204















Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-204




	Art-Nr.: 216-221 Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm ² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-221
	Art-Nr.: 216-222 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm ² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-222
	Art-Nr.: 216-223 Aderendhülse; Hülse für 1 mm ² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-223
	Art-Nr.: 216-224 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm ² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-224
	Art-Nr.: 216-301 Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm ² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-301
	Art-Nr.: 216-302 Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm ² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-302
	Art-Nr.: 216-321 Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm ² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-321
	Art-Nr.: 216-322 Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm ² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-322

Abschlussplatte

	Art-Nr.: 727-105 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-105
	Art-Nr.: 727-106 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-106
	Art-Nr.: 727-107 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-107
	Art-Nr.: 727-108 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-108
	Art-Nr.: 727-113 8-Etagen-Abschlussplatte; ohne Aufdruck; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-113
	Art-Nr.: 727-114 8-Etagen-Abschlussplatte; ohne Aufdruck; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-114
	Art-Nr.: 727-115 8-Etagen-Abschlussplatte; ohne Aufdruck; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-115
	Art-Nr.: 727-116 8-Etagen-Abschlussplatte; ohne Aufdruck; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-116
	Art-Nr.: 727-117 8-Etagen-Abschlussplatte; ohne Aufdruck; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-117
	Art-Nr.: 727-155 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-155
	Art-Nr.: 727-156 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-156

	Art-Nr.: 727-157 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-157
	Art-Nr.: 727-158 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-158
	Art-Nr.: 727-159 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-159
	Art-Nr.: 727-160 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-160
	Art-Nr.: 727-161 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-161
	Art-Nr.: 727-162 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-162
	Art-Nr.: 727-163 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-163
	Art-Nr.: 727-164 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-164
	Art-Nr.: 727-165 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-165
	Art-Nr.: 727-166 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-166
	Art-Nr.: 727-167 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-167
	Art-Nr.: 727-168 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-168
	Art-Nr.: 727-169 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-169
	Art-Nr.: 727-170 8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; 7,62 mm dick	www.wago.com/727-170

Isolierungs-Stopp

	Art-Nr.: 727-197 Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm ² "e" (0,14 mm ² "f"); 8 Stück / Strang	www.wago.com/727-197
	Art-Nr.: 727-198 Isolierungsstopp; 0,25 mm ² "e"; 0,14 - 0,25 mm ² "f"; 8 Stück / Strang	www.wago.com/727-198
	Art-Nr.: 727-199 Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm ² "e+f"; 8 Stück / Strang	www.wago.com/727-199

Prüfen und Messen

	Art-Nr.: 210-137 Prüfstecker; Ø 2,3 mm; mit 500mm-Leitung	www.wago.com/210-137
	Art-Nr.: 210-297	



Reduzierprüfstecker; von 4mm-Buchse auf 2mm-Stecker

www.wago.com/210-297

Werkzeug



Art-Nr.: 210-647

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (2,5 x 0,4) mm; kurz

www.wago.com/210-647



Art-Nr.: 210-719

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm

www.wago.com/210-719

Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 249-109

Kabelbaumhalter

www.wago.com/249-109

Beschriftungsmaterial



Art-Nr.: 2009-115

WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-115



Art-Nr.: 2009-115/000-002

WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-115/000-002



Art-Nr.: 2009-115/000-006

WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-115/000-006



Art-Nr.: 2009-115/000-007

WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-115/000-007



Art-Nr.: 2009-115/000-012

WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-115/000-012



Art-Nr.: 2009-115/000-017

WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-115/000-017



Art-Nr.: 2009-115/000-023

WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-115/000-023



Art-Nr.: 2009-115/000-024

WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-115/000-024



Art-Nr.: 209-128

Adapter

www.wago.com/209-128



Art-Nr.: 793-501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar
















www.wago.com/793-501



Art-Nr.: 793-501/000-002

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-501/000-002

	Art-Nr.: 793-501/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-005
	Art-Nr.: 793-501/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-006
	Art-Nr.: 793-501/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-007
	Art-Nr.: 793-501/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-012
	Art-Nr.: 793-501/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-017
	Art-Nr.: 793-501/000-023 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-023
	Art-Nr.: 793-501/000-024 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-501/000-024
	Art-Nr.: 793-5501 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501
	Art-Nr.: 793-5501/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-002
	Art-Nr.: 793-5501/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-005
	Art-Nr.: 793-5501/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-006
	Art-Nr.: 793-5501/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-007
	Art-Nr.: 793-5501/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-012
	Art-Nr.: 793-5501/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-017
	Art-Nr.: 793-5501/000-023 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/793-5501/000-023



Art-Nr.: 793-5501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-5501/000-024



Art-Nr.: 793-933
WMB-Multibeschriftungssystem; Aufdruck senkrecht; E0.0, E0.1, ..., E9.6, E9.7 (je 1x); für SPS-Eingangskennzeichnung; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte

www.wago.com/793-933

Tragschiene



Art-Nr.: 210-114
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715

www.wago.com/210-114



Art-Nr.: 210-118
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

www.wago.com/210-118



Art-Nr.: 210-197
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715

www.wago.com/210-197



Art-Nr.: 210-198
Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

www.wago.com/210-198



Art-Nr.: 210-506
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

www.wago.com/210-506



Art-Nr.: 210-508
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

www.wago.com/210-508

Downloads

smartDATA

CAD Daten

3D Download 727-135/002-000

URL

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.