



## Kabelbündelschlauch

### • Helawrap HWPP

#### Hauptmerkmale

Das Helawrap Kabelmanagementsystem ist die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln und Leitungen in industriellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause. Helawrap bündelt und schützt alle Kabel und Leitungen im Handumdrehen. Mit Hilfe der Helawrap Zubehörteile kann Helawrap an Tischen oder Schränken befestigt werden.

Dank des besonderen Profils und des praktischen Aufziehwerkzeugs kann Helawrap schnell und mühelos verarbeitet werden. Das neue Profil ermöglicht eine flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauchs. Helawrap kann jederzeit wiederverwendet werden.

Helawrap HWPP besteht aus Polypropylen und ist daher sehr abriebfest und beständig gegenüber vielen Chemikalien.

Helawrap ist in mehreren Farben und Größen sowie in zwei Abschnittslängen erhältlich. Das Aufziehwerkzeug wird jeweils mitgeliefert.

#### Anwendungen

Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap in 25-m-Längen ist die zeit-sparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.

Helawrap HWPP in praktischen 2-m-Längen wird zu Hause und im Büro eingesetzt und ist die perfekte Lösung für jedes Kabelgewirr an PC, Fernseher oder Hi-Fi-System.





Helawrap Schutzschläuche und Befestigungselemente für den Einsatz im Büro und zu Hause.



Helawrap, die sichere Lösung für jedes Kabelgewirr.

Materialdaten	
Material	<b>Polypropylen (PP)</b>
Betriebstemperatur	<b>-60 °C bis +110 °C, kurzfristig bis +140 °C</b>
Brandschutzeigenschaften	<b>entspricht UL94 HB</b>

Technische Daten					
Art.-Nr.	Typ	Farbe	Bündel Ø max.	Wanddicke (WT)	Verarbeitungswerkzeug
HWPP 2-m-Längen					
161-64204	<b>HWPP16L2</b>	Schwarz (BK)	16	0,80	HAT16
161-64205	<b>HWPP16L2</b>	Grau (GY)	16	0,80	HAT16
161-64206	<b>HWPP16L2</b>	Silber (SR)	16	0,80	HAT16
161-64404	<b>HWPP25L2</b>	Schwarz (BK)	27	1,05	HAT25
161-64405	<b>HWPP25L2</b>	Grau (GY)	27	1,05	HAT25
161-64406	<b>HWPP25L2</b>	Silber (SR)	27	1,05	HAT25
HWPP 25-m-Längen					
161-64101	<b>HWPP8</b>	Schwarz (BK)	9	0,75	HAT8
161-64102	<b>HWPP8</b>	Grau (GY)	9	0,75	HAT8
161-64103	<b>HWPP8</b>	Silber (SR)	9	0,75	HAT8
161-64104	<b>HWPP8</b>	Weiß (WH)	9	0,75	HAT8
161-64201	<b>HWPP16</b>	Schwarz (BK)	16	0,80	HAT16
161-64202	<b>HWPP16</b>	Grau (GY)	16	0,80	HAT16
161-64203	<b>HWPP16</b>	Silber (SR)	16	0,80	HAT16
161-64207	<b>HWPP16</b>	Weiß (WH)	16	0,80	HAT16
161-64301	<b>HWPP20</b>	Schwarz (BK)	21	0,95	HAT20
161-64302	<b>HWPP20</b>	Grau (GY)	21	0,95	HAT20
161-64303	<b>HWPP20</b>	Silber (SR)	21	0,95	HAT20
161-64304	<b>HWPP20</b>	Weiß (WH)	21	0,95	HAT20
161-64401	<b>HWPP25</b>	Schwarz (BK)	27	1,05	HAT25
161-64402	<b>HWPP25</b>	Grau (GY)	27	1,05	HAT25
161-64403	<b>HWPP25</b>	Silber (SR)	27	1,05	HAT25
161-64407	<b>HWPP25</b>	Weiß (WH)	27	1,05	HAT25
161-64501	<b>HWPP30</b>	Schwarz (BK)	32	1,30	HAT30
161-64502	<b>HWPP30</b>	Grau (GY)	32	1,30	HAT30
161-64503	<b>HWPP30</b>	Silber (SR)	32	1,30	HAT30
161-64504	<b>HWPP30</b>	Weiß (WH)	32	1,30	HAT30

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.