

### Artikelbeschreibung

- Für Kabelschelle geeignet
- 1 x Kabelausgang hinten
- 2 x Kabelausgang seitlich
- Integrierte Verschlusskappen zum Herauslösen

### Daten

#### Anschlussdaten

Polzahl	12
---------	----

#### Geometrische Daten

Höhe	14,4 mm / 0.567 inch
Tiefe	42,7 mm / 1.681 inch

#### Werkstoffdaten


Farbe	orange
Brandlast	0.234 MJ
Gewicht	7.8 g

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4017332548335
Zolltarifnummer	85389099990
Produktgruppe	3 (Multisteckersystem)
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
eCl@ss 8.0	27-14-92-14
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 5.0	EC002848

## Zulassungen / Zertifikate

### Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE000016Z

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.