



## Shrink-Kon®

### HSB187

Schrumpfschlauch für universellen Einsatz, schnellschrumpfend, flexibel. Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung.

<b>T&amp;B Artikel-Nr.:</b>	<b>HSB187</b>
<b>EAN Nummer:</b>	05414363104148
<b>UPC Nummer:</b>	78621048823
<b>Produktbeschreibung:</b>	PLG, flexibler Schrumpfschlauch, dünnwandig, Schrumpfverhältniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.7 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110°C, Länge 9.5 m

#### Technische Daten

Schrumpfschlauch-Typ	PLG
Typ	flexibler Schrumpfschlauch
Wandstärke	dünnwandig
Schrumpfverhältniss	2:1
Schlauchcharakter	einwandig
Beschaffenheit	PE Strahlenvernetztes, modifiziertes Polyolefin
Temperaturbereich	-55°C bis +125°C
Schrumpftemperatur	> +110°C
IP Schutzklasse	IP60
Entflammbarkeitsklasse	selbstverlöschend
Farbe	schwarz
Silikonfrei	ja
Cadmium- und Bleifrei	ja
Durchschlagfestigkeit	20 KV/mm
Chemische Beständigkeit	gut

#### Bestellinformationen

Liefer-Nenngröße Innendurchmesser vor Schrumpfung (Zoll)	3/16
Liefer-Nenngröße Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)	4.7
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)	2.4
Wandstärke vor Schrumpfung (mm)	0.25
Wandstärke nach Schrumpfung (mm)	0.5

---

Länge (m)	9.5
VPE	Abrollbox

---