



Shrink-Kon®

HSB187-C

Schrumpfschlauch für universellen Einsatz, schnellschrumpfend, flexibel. Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung.

T&B Artikel-Nr.:	HSB187-C
EAN Nummer:	05414363104209
UPC Nummer:	78621049215
Produktbeschreibung:	PLG, flexibler Schrumpfschlauch, dünnwandig, Schrumpfverhältniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.7 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +110°C, Länge 9.5 m

Technische Daten

Schrumpfschlauch-Typ	PLG
Typ	flexibler Schrumpfschlauch
Wandstärke	dünnwandig
Schrumpfverhältniss	2:1
Schlauchcharakter	einwandig
Beschaffenheit	PE Strahlenvernetztes, modifiziertes Polyolefin
Temperaturbereich	-55°C bis +125°C
Schrumpftemperatur	> +110°C
IP Schutzklasse	IP60
Farbe	transparent
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja
Cadmium- und Bleifrei	ja
Durchschlagfestigkeit	20 KV/mm
Chemische Beständigkeit	gut

Bestellinformationen

Liefer-Nenngröße Innendurchmesser vor Schrumpfung (Zoll)	3/16
Liefer-Nenngröße Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)	4.7
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)	2.4
Länge (m)	9.5
VPE	Abrollbox