



Shrink-Kon®

HSB63

Schrumpfschlauch für universellen Einsatz, schnellschrumpfend, flexibel. Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung.

T&B Artikel-Nr.:	HSB63
EAN Nummer:	05414363104452
UPC Nummer:	78621053851
Produktbeschreibung:	PLG, flexibler Schrumpfschlauch, dünnwandig, Schrumpfverhältniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.6 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110°C, Länge 12 m

Technische Daten

Schrumpfschlauch-Typ	PLG
Typ	flexibler Schrumpfschlauch
Wandstärke	dünnwandig
Schrumpfverhältniss	2:1
Schlauchcharakter	einwandig
Beschaffenheit	PE Strahlenvernetztes, modifiziertes Polyolefin
Temperaturbereich	-55°C bis +125°C
Schrumpftemperatur	> +110°C
IP Schutzklasse	IP60
Entflammbarkeitsklasse	selbstverlöschend
Farbe	schwarz
Silikonfrei	ja
Cadmium- und Bleifrei	ja
Durchschlagfestigkeit	20 KV/mm
Chemische Beständigkeit	gut

Bestellinformationen

Liefer-Nenngröße Innendurchmesser vor Schrumpfung (Zoll)	1/16
Liefer-Nenngröße Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)	1.6
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)	0.8
Länge (m)	12
VPE	Abrollbox