



Kabelbinder außenverzahnt zur farblichen Kennzeichnung

• LR55-Serie

Hauptmerkmale

Die Wiederöffnungsbinder LR55 sind leicht zu verarbeiten und bequem wieder zu öffnen. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und eignen sich somit besonders zur Kennzeichnung. Durch die Außenverzahnung sind die Kabelbinder der LR55-Serie besonders schonend zum Bündelgut.

Anwendungen



Für alle Arten von Bündelungen, u.a. auch als Verpackungsband, zur logistischen Kennzeichnung und Vormontage, ist dieser Kabelbinder geeignet.



Die Kabelbinder der LR55-Serie eignen sich zur farblichen Kennzeichnung und sind wiederverwendbar.



Materialdaten


Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2

Materialdaten

Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



LR55-Serie

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Mindesthaltekraft (N)	Material	Farbe
115-00003	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Rot (RD)
115-00004	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Gelb (YE)
115-00005	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Grün (GN)
115-00006	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Blau (BU)
115-00008	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Natur (NA)
115-00002	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66HS	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.