



## Shrink-Kon®

### PIG0150-C-D

Flexibler Schrumpfschlauch zur Ummantelung von stark konturierten Komponenten mit großen Durchmesserunterschieden.

<b>T&amp;B Artikel-Nr.:</b>	<b>PIG0150-C-D</b>
<b>EAN Nummer:</b>	05414363105831
<b>UPC Nummer:</b>	78621049539
<b>Produktbeschreibung:</b>	PIG, sehr flexibler Schrumpfschlauch für stark konturierte Komponenten, dünnwandig, Schrumpfverhältniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.6 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +90°C, Länge 10.5 m

#### Technische Daten

Schrumpfschlauch-Typ	PIG
Typ	sehr flexibler Schrumpfschlauch für stark konturierte Komponenten
Wandstärke	dünnwandig
Schrumpfverhältniss	3:1
Schlauchcharakter	einwandig
Beschaffenheit	PE Strahlenvernetztes, modifiziertes Polyolefin
Temperaturbereich	-55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur	> +90°C
IP Schutzklasse	IP60
Entflammbarkeitsklasse	selbstverlöschend
Farbe	transparent
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja
Cadmium- und Bleifrei	ja
Durchschlagfestigkeit	20 KV/mm
Chemische Beständigkeit	sehr gut

#### Zulassungen

MIL Nummer	Erfüllt die Anforderungen nach MIL-DLT-23053 / 5, Klasse 1 und 2
------------	--

#### Bestellinformationen

Liefer-Nenngröße Innendurchmesser vor Schrumpfung (Zoll)	1/16
Liefer-Nenngröße Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)	1.6

---

Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)	0.5
Länge (m)	10.5
VPE	Abrollbox

---