



Kennzeichnungsträgersystem Helafix

• Helafix-Zeichenträger

Hauptmerkmale

Die vielseitigen Helafix HC- und HCR-Zeichenträger eignen sich zur zeitweisen oder dauerhaften Kennzeichnung. Sie werden mit Kabelbindern der Serie T18, Schrauben oder Nieten befestigt. Zur zeitweisen Kennzeichnung können sie auch einfach angehängt werden. Material und Profil schützen das eingeschobene Etikett zuverlässig vor Feuchtigkeit, Verunreinigung, Beschädigung und UV-Strahlung.

Helafix HC werden vorgeschnitten und fertig gestanzt im Beutel geliefert. Als Helafix HCR sind die Zeichenträger als Rollenmaterial zur individuellen Weiterverarbeitung mit den HCT Werkzeugen erhältlich.

Anwendungen

Kennzeichnung von Kabelbäumen, Kabeln, Röhren, Transportsystemen, Ventilen, Sensoren, zur Inventarkennzeichnung auf Maschinen oder sonstigen Teilen.



Vielseitig einsetzbar zur Kennzeichnung: Helafix HC und HCR.

Materialdaten

Material	Polyethylen, UV-witterungsstabil (PEUV)
Farbe	Transparent (CL)
Betriebstemperatur	-60 °C bis +65 °C
Chem. Eigenschaften	Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen UV-Licht, Öle, Wasser und verschiedene Lösungsmittel



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Höhe (H)	Empfohlene Etiketten	Inhalt	Rollenlänge	Verarbeitungswerkzeug
Helafix HC							
525-07173	HC06-17	17,5	7,00	-	50	-	-
525-07353	HC06-35	35,0	7,00	-	50	-	-
525-10173	HC09-17	17,5	10,00	HFX9-17P	50	-	-
525-10353	HC09-35	35,0	10,00	HFX9-35P	50	-	-
525-10523	HC09-52	52,0	10,00	HFX9-52P	50	-	-
525-13173	HC12-17	17,5	13,00	-	50	-	-
525-13353	HC12-35	35,0	13,00	HFX12-35P	50	-	-
525-13523	HC12-52	52,0	13,00	HFX12-52P	50	-	-
525-13703	HC12-70	70,0	13,00	-	50	-	-
525-19353	HC18-35	35,0	19,00	-	50	-	-
525-19523	HC18-52	52,0	19,00	-	50	-	-
525-19703	HC18-70	70,0	19,00	-	50	-	-
525-25523	HC24-52	52,0	25,00	-	50	-	-
525-25703	HC24-70	70,0	25,00	-	50	-	-
Helafix HCR							
525-07003	HCR06	-	7,00	-	25	25,0 m	-
525-10003	HCR09	-	10,00	HFX9	25	25,0 m	HCT1
525-13003	HCR12	-	13,00	HFX12	25	25,0 m	HCT2
525-19003	HCR18	-	19,00	-	1	25,0 m	-
525-25003	HCR24	-	25,00	-	1	25,0 m	-

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Für Trägerbreite	Für Größe	Ø D
Helafix HCT				
525-00010	HCT1	10,00	HCR09	2,5
525-00013	HCT2	13,00	HCR12	2,5

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Als passende Etiketten empfehlen wir Helafix HFX, siehe Seite 497.

