



Verkaufsdisplay für TREDUX

• TREDUX-Display

Hauptmerkmale

Mit den TREDUX-Wärmeschrumpfschläuchen setzt HellermannTyton einen neuen Standard. TREDUX bietet ein vollständiges Sortiment an dünn-, mittel- und dickwandigen Schrumpfschläuchen in 1-m-Längen. TREDUX ist in Displaykartons verpackt zur Präsentation im attraktiven und platzsparenden Verkaufsdisplay.

Jeder TREDUX-Schlauch ist durch ein Etikett mit EAN-Barcodes gekennzeichnet.

Dies ermöglicht eine schnelle, fehlerfreie Abrechnung und die vollständige Erfassung des Warenbestandes.

Dank der Perforation kann der Kopf der TREDUX-Displaykartons schnell und bequem entfernt werden. So wird eine übersichtliche Präsentation der Schrumpfschläuche im Verkaufsdisplay erreicht. Typ, Farbe und Größe der benötigten Schläuche können schnell und einfach ausgewählt und individuell zusammengestellt werden.



Das TREDUX-Display.



Individuelle Kennzeichnung für jeden TREDUX-Schlauch.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Wanddicke (WT)	Inhalt (Stück/1 m)	Farbe
Bestückungsvorschlag für ein TREDUX-Display						
Wärmeschrumpfschlauch bis 3:1, TREDUX dünnwandig						
319-00150	TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	20	Schwarz (BK)
319-00300	TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	20	Schwarz (BK)
319-00300	TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	20	Schwarz (BK)
319-00600	TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	15	Schwarz (BK)
319-00600	TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	15	Schwarz (BK)
319-01200	TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	10	Schwarz (BK)
319-01200	TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	10	Schwarz (BK)
319-01200	TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	10	Schwarz (BK)
319-01200	TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	10	Schwarz (BK)
319-02400	TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	5	Schwarz (BK)
319-00307	TREDUX-3/1-GNYE	3,0	1,0	0,60	20	Grün-Gelb (GNYE)
319-00607	TREDUX-6/2-GNYE	6,0	2,0	0,70	15	Grün-Gelb (GNYE)
319-01207	TREDUX-12/4-GNYE	12,0	4,0	0,85	10	Grün-Gelb (GNYE)
Wärmeschrumpfschlauch bis 4:1 mit Innenkleber, TREDUX MA47 mittelwandig						
323-50120	TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,0	6	Schwarz (BK)
323-50120	TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,0	6	Schwarz (BK)
323-50190	TREDUX-MA47-19/6	19,0	6,0	2,5	10	Schwarz (BK)
323-50300	TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,5	6	Schwarz (BK)
323-50300	TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,5	6	Schwarz (BK)
323-50400	TREDUX-MA47-40/12	40,0	12,0	2,5	4	Schwarz (BK)
Wärmeschrumpfschlauch bis 3,5:1 mit Innenkleber, TREDUX HA47 dickwandig						
321-50130	TREDUX-HA47-13/4	13,0	4,0	2,4	6	Schwarz (BK)
321-50130	TREDUX-HA47-13/4	13,0	4,0	2,4	6	Schwarz (BK)
321-50190	TREDUX-HA47-19/6	19,0	6,0	2,7	10	Schwarz (BK)
321-50330	TREDUX-HA47-33/8	33,0	8,0	3,2	5	Schwarz (BK)
321-50450	TREDUX-HA47-45/12	45,0	12,0	4,1	4	Schwarz (BK)
319-30000	TREDUX-Display	-	-	-	1	Blau (BU)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.