

**Kabelmarkierer  
LM WRITE ON 15X70 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer **LM WriteOn**, auf DIN-A4-Bögen, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung per DIN-A4-Laserdruck oder STI-Stift

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1759871044</a>
Typ	LM WRITE ON 15X70 WS
Ausführung	Kabelmarkierer, Etikett, 70 x 15 mm, Polyesterfilm, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	403224802695 1
VPE	10 Stück

**Kabelmarkierer  
LM WRITE ON 15X70 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**
**Abmessungen und Gewichte**

Länge	70 mm	Breite	15 mm
Nettogewicht	10,5 g		

**Markierungen**

Anzahl je Bogen	30	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	125 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Kleber	permanenter Acrylcopolymer
Laserdruckerbeschriftbar	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	50 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser	8.2 - 14.3mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Nein
Schriftfeldgröße	15 x 30 mm	Speed-Marking-Laser	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Werkstoff	Polyesterfilm		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

**Zulassungen**

Zulassungen