

Kabelmarkierer LM WRITE ON 23X55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer **LM WriteOn**, auf DIN-A4-Bögen, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung per DIN-A4-Laserdruck oder STI-Stift

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1695721044
Typ	LM WRITE ON 23X55 WS
Ausführung	Kabelmarkierer, Etikett, 55 x 23 mm, Polyesterfilm, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4008190924676
VPE	10 Stück

Kabelmarkierer LM WRITE ON 23X55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	55 mm	Breite	23 mm
Tiefe	0,2 mm	Nettogewicht	10,1 g

Markierungen

Anzahl je Bogen	40	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	125 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Isolationsdurchmesser, max.	13,5 mm
Kleber	permanenter Acrylcopolymer	Laserdruckerbeschriftbar	Ja
Leiteranschlussquerschnitt, max.	50 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	10 mm ²
Leiteraußendurchmesser	6.8 - 12mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Matrixdruckerbeschriftbar	Nein	Plotterbeschriftbar	Ja
PrintJet	Nein	Schriftfeldgröße	23 x 12,7 mm
Speed-Marking-Laser	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyesterfilm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen