





Anschließbare Leitung
Ø 4 ... 6 mm / 0,25 - 0,75 mm²

Daten

Technische Daten

| | |
|--|-------------|
| Anschlussausführung | M12-Stecker |
| Polzahl | 4 |
| Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung | 0° |
| Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1 | A-kodiert |

Anschlussdaten

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Anschlussstyp 1 | Schraubtechnik |
| Eindrätiger Leiter | 0,25 ... 0,75 mm ² / ... |

Mechanische Daten

| | |
|--|------------|
| Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung | 4 ... 6 mm |
| Gewicht | 24 g |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP67 |
|-----------|------|



Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|---------------|
| Ursprungsland | HU |
| GTIN | 4044918977401 |
| Zolltarifnummer | 85366990990 |
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-92 |
| eCl@ss 8.0 | 27-24-26-92 |
| ETIM 6.0 | EC002584 |
| ETIM 5.0 | EC002584 |

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

| | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|----------|
| 756-9201/040-000 AS Interface | Apr 5, 2012 | DOC 20,5 kB | Download |
|----------------------------------|-------------|----------------|----------|

Systembeschreibung

| | | | |
|--|-------------|-----------------|----------|
| IP67-Leitungen- und Steckverbindermaterial | Jun 2, 2017 | PDF 362,2 kB | Download |
|--|-------------|-----------------|----------|

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.