





Anschließbare Leitung
Ø 4 ... 6 mm / 0,14 - 0,50 mm²

Daten

Technische Daten

Anchlussausführung	M12-Buchse
Polzahl	4
Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A-kodiert

Anschlussdaten

Anschlusstyp 1	Federtechnik
Eindrätiger Leiter	0,14 ... 0,5 mm ² / ...

Mechanische Daten

Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	4 ... 6 mm
Gewicht	25.3 g

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
-----------	------



Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454695118
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
eCl@ss 8.0	27-24-26-92
ETIM 6.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584

Downloads

Dokumentation

Systembeschreibung

IP67-Leitungen- und Steckverbindermaterial	Jun 2, 2017	PDF 362,2 kB	Download
--------------------------------------------	-------------	-----------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.