



Anschließbare Leitung
Ø 6,5 ... 10,5 mm / max. 2,5 mm²

Daten
Technische Daten



Anchlussausführung	M23-Buchse
Polzahl	6
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°

Anschlussdaten

Anschlussstyp 1	Löttechnik
Eindrätiger Leiter	2,5 mm ²

Mechanische Daten

Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	6,5 ... 10,5 mm
Gewicht	72.7 g

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
-----------	------

Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454434809
Zolltarifnummer	85444290900
Produktgruppe	23 (I/O Passiv und Zubehör)
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
eCl@ss 8.0	27-24-26-92
ETIM 6.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584

Downloads

Dokumentation

Systembeschreibung

Serie 767, SPEEDWAY Zubehör, Datenblatt	May 16, 2018	PDF 861,2 kB	Download
---	--------------	-----------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.