

DERAY®-IGY

Zweifarbiger, flexibler und schnell-schrumpfender Schlauch mit hoher Schrumpfrate

DEF-
STAN
SMTV

Eigenschaften

- Flexibel
- Hohe Schrumpfrate
- Flammgeschützt
- Beständig gegenüber herkömmlichen Flüssigkeiten und Lösungsmitteln
- Dauereinsatztemperatur: -55°C bis 135°C
- Schrumpftemperatur: 90°C

