



SR2LK, SR2LK-PEN Schrumpfschlauch-Set zur Phasenkennzeichnung



Eigenschaften

- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Beständig gegen UV-Strahlen
- Halogenfrei
- Nicht korrosiv
- Unschmelzbar
- Sehr gute elektrische Eigenschaften
- Gute mechanische Festigkeit
- Kaltflussbeständig (wärmeformstabil)

Anwendungsgebiete

- Phasenkennzeichnung

Material

- Polyolefin modifiziert
- Blei- und cadmiumfrei

Prüfungen

- Entspricht DIN IEC 15C/590/CD

Lagerzeit/Haltbarkeit

- Unbegrenzt lagerfähig

Typ	L mm	Innen-Ø mm		Wandstärke geschrunpft mm	Art.-Nr.
		vor Schrumpfung	nach Schrumpfung		
schwarz mit weißem Aufdruck, 1Satz = je 1 Stück L1, L2, L3, N					
SR2LK	25-70	50	22	6	145093
	70-240	80	40	12	145096
	150-500	125	56	17	145097
schwarz mit weißem Aufdruck, 1Satz = je 1 Stück L1, L2, L3, PEN					
SR2LK-PEN	25-70	50	22	6	165612
	70-240	80	40	12	154982
	150-500	125	56	16	193872

Farbe Grün-Gelb mit schwarzem Aufdruck auf Anfrage.