


Q-tie Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard (PA66), natur und schwarz

Verarbeitungswerkzeug	Kennziffer
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie ab Seite 15.



Q-tie Kabelbinder: eine große Auswahl an verschiedenen Abmessungen.



Q-tie Kabelbinder

Materialdaten	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA), Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Mindesthaltekraft (N)	Material	Farbe	Verarbeitungswerkzeug
Polyamid 6.6 (PA66)								
109-00001	Q18R	105	2,6	24,0	80	PA66	Natur (NA)	1-3, 5
109-00004	Q18I	155	2,6	40,0	80	PA66	Natur (NA)	1-3, 5
109-00007	Q18L	195	2,6	50,0	80	PA66	Natur (NA)	1-3, 5
109-00010	Q30R	160	3,6	38,0	130	PA66	Natur (NA)	1-3, 5
109-00012	Q30L	200	3,6	50,0	130	PA66	Natur (NA)	1-3, 5
109-00014	Q30LR	250	3,6	65,0	130	PA66	Natur (NA)	1-3, 5
109-00018	Q50R	210	4,7	50,0	220	PA66	Natur (NA)	1-10
109-00020	Q50I	290	4,7	75,0	220	PA66	Natur (NA)	1-10
109-00022	Q50L	410	4,7	110,0	220	PA66	Natur (NA)	1-10
109-00024	Q120I	300	7,7	70,0	530	PA66	Natur (NA)	6-10
109-00026	Q120R	420	7,7	110,0	530	PA66	Natur (NA)	6-10
109-00028	Q120M	520	7,7	145,0	530	PA66	Natur (NA)	6-10
109-00030	Q18R	105	2,6	24,0	80	PA66	Schwarz (BK)	1-3, 5
109-00033	Q18I	155	2,6	40,0	80	PA66	Schwarz (BK)	1-3, 5
109-00036	Q18L	195	2,6	50,0	80	PA66	Schwarz (BK)	1-3, 5
109-00039	Q30R	160	3,6	38,0	130	PA66	Schwarz (BK)	1-3, 5
109-00041	Q30L	200	3,6	50,0	130	PA66	Schwarz (BK)	1-3, 5
109-00043	Q30LR	250	3,6	65,0	130	PA66	Schwarz (BK)	1-3, 5
109-00047	Q50R	210	4,7	50,0	220	PA66	Schwarz (BK)	1-10
109-00049	Q50I	290	4,7	75,0	220	PA66	Schwarz (BK)	1-10
109-00051	Q50L	410	4,7	110,0	220	PA66	Schwarz (BK)	1-10
109-00053	Q120I	300	7,7	70,0	530	PA66	Schwarz (BK)	6-10
109-00055	Q120R	420	7,7	110,0	530	PA66	Schwarz (BK)	6-10
109-00057	Q120M	520	7,7	145,0	530	PA66	Schwarz (BK)	6-10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.