

# RL/I 16x35mm BA15d 220-260V 5-7W

## Signal-Röhrenlampe



	<b>00142607</b>
<b>Betriebsspannung DC</b>	220 V DC~260 V DC
<b>Typ. Leistungsaufnahme</b>	5 W~7 W
<b>Typ. Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Lichtfarbe</b>	warmweiß
<b>Socketart</b>	BA15d
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Höhe</b>	35 mm
<b>Durchmesser</b>	16 mm
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	2000 h

### MAßE

