



Beispiel

**Bestellzeichen:** AB 050705  
**Artikelnummer:** 7083520  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074003485  
**E-Nummer:**  
Finland: 3423474  
Dänemark: 8212003208  
Italien: 7311010  
Schweden: 7083520  
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		65	50	45	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>		2.6	2.0	1.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>					
<b>Material:</b>		ABS			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>		Rostfreier Stahl			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Dichtungsmaterial:</b>		Polyurethan			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Temperatur Bereich:</b>					
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 80 °C			<b>Zertifikate:</b> Gost R
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>					
TM 0505		Montageplatte			
TM 0507		Montageplatte			
TRM 0507		Tragschiene TS 15			
TF 28037		Befestigungslasche			
TH A		Plastik-Scharniere, grau			

