



Beispiel

Bestellzeichen: AB 122410
Artikelnummer: 7083780
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074058850
E-Nummer:
Finland: 3435482
Dänemark: 8212003554
Schweden: 7083780
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	244	124	102	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	9.6	4.9	4.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Rostfreier Stahl			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Deckelschraubenmaterial:				Zertifikate:
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Gost R
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
TM 1224	Montageplatte			
TRM 0812	Tragschiene TS 15			
MIN 20	Tragschiene TS 15			
TRH 1212	Tragschiene TS 35			
TRH 24	Tragschiene TS 35			
TF 28037	Befestigungslasche			
TH A	Plastik-Scharniere, grau			

