



Beispiel

Bestellzeichen: PC 050705
Artikelnummer: 7032520
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074003607
E-Number:
Finland: 3423424
Dänemark: 8212002526
Italien: 7301010
Schweden: 2536105
Norwegen: 2536601

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		65	50	45	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		2.6	2.0	1.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:					
Material:		Polycarbonat			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelschraubenmaterial:		Rostfreier Stahl			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Zertifikate:
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Underwriters Laboratories
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Fimko
Zubehör:					
TM 0505		Montageplatte			Europe EN 62208: 2003
TM 0507		Montageplatte			UL Canada
TRM 0507		Tragschiene TS 15			Gost R
TF 28037		Befestigungslasche			
TH A		Plastik-Scharniere, grau			

