

## EURONORD PC 080809



Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	82	80	85	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	3.2	3.1	3.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: Polycarbonat				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelschraubenmaterial: Rostfreier Stahl				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial: Polyurethan				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Temperatur Bereich:</b>				<b>Zertifikate:</b>
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
<b>Zubehör:</b>				Underwriters Laboratories
TM 0808	Montageplatte			
TRM 0808	Tragschiene TS 15			
TF 28037	Befestigungslasche			
TH A	Plastik-Scharniere, grau			

EURONORD PC/ABS 82x80x55-95

