



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 081206  
**Artikelnummer:** 7032580  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074003621  
**E-Nummer:**  
Finland: 3423428  
Dänemark: 8212002623  
Italien: 7301020  
Schweden: 2536111  
Norwegen: 2536605

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	120	80	55	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>	4.7	3.1	2.2	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>	Rostfreier Stahl			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Temperatur Bereich:</b>				<b>Zertifikate:</b>
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C			Fimko
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 175 °F			UL Canada
<b>Zubehör:</b>				Gost R
TM 0812	Montageplatte			
TRM 0808	Tragschiene TS 15			
TRM 0812	Tragschiene TS 15			
ARH 12	Tragschiene TS 35			
TF 28037	Befestigungslasche			
TH A	Plastik-Scharniere, grau			

