



Beispiel

Bestellzeichen: PCT 081610
Artikelnummer: 7022641
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: transparenter Deckel

EAN Code: 6418074003768
E-Nummer:
 Finland: 3423532
 Dänemark: 8212002717
 Italien: 7302030
 Schweden: 7022641
 Norwegen: 2536608

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	160	80	95	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	6.3	3.1	3.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	Klar transparent			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelschraubenmaterial:	Rostfreier Stahl			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Fimko
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			UL Canada
Zubehör:				Gost R
TM 0816	Montageplatte			
TRM 0808	Tragschiene TS 15			
TRM 0816	Tragschiene TS 15			
TRH 1216	Tragschiene TS 35			
TF 28037	Befestigungslasche			
TH A	Plastik-Scharniere, grau			

EURONORD PC/ABS 160x80x55-95

