



Beispiel

Bestellzeichen: P 081606
Artikelnummer: 7094170
Beschreibung: Gehäuse, Polyester
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004352
E-Nummer:
Finland: 3423657
Dänemark: 8212005620
Italien: 7331020
Schweden: 2536209
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Deckel mit EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:				Auswertung:	
	Länge	Breite	Höhe		
mm:	160	75	55	Schutzart (EN 60529): IP 66	
inch:	6.3	3.0	2.2	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08	
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Material:	Polyester			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja	
Unterteilfarbe:	RAL 7001			UV Resistenz: UL 508	
Deckelfarbe:	RAL 7001			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V	
Deckelschraubenmaterial:	Rostfreier Stahl			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Dichtungsmaterial:	EPDM			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Temperatur Bereich:				Zertifikate:	
Kurzzeit:	-50 ... 120 °C				
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C				
Kurzzeit:	-60 ... 250 °F				
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F				
Zubehör:					
PM 0816	Montageplatte				
PRM 0816	Tragschiene TS 15				
TRM 0816	Tragschiene TS 15				
TRH 1216	Tragschiene TS 35				
MRS 28540	Befestigungslasche 2 St.				

EURONORD P 160x75x55

