

DT8EH-Q0



- Wetterbeständiges Bandgehäuse und Kopf aus Acetal
- Hervorragend geeignet für Anwendungen im Außenbereich, die Festigkeit und Haltbarkeit erfordern
- Ideal zum Befestigen von Kabeln in vertikalen Kabeltrassen und Datenkabeln im Außenbereich
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlung und Chemikalien
- Doppelte Edelstahlzunge
- Hohe Zugfestigkeit und hohe Schlagfestigkeit
- Erfüllt Telcordia TR-TSY-000789 (Querschnitt Extra Groß)
- Kann mit aufeinandersteckbaren Kabelabstandshaltern verwendet werden (SACS50-T100)

▪ Part Number	DT8EH-Q0
▪ RoHS Prüfstatus	Konform
▪ Beschreibung	Kabelbinder, 686mm, Breite Extra-Heavy
▪ Produktart	Kabelbinder
▪ Material	Acetal, wetterbeständig
▪ Farbe	Schwarz
▪ CSA-geprüft	Nein
▪ U.L. erkannt (Datei #E56854)	Nein
▪ U.L. gelisted (Datei #56854)	Nein
▪ Breite (in)	0.500
▪ Breite (mm)	12.70
▪ Länge (in)	27.0
▪ Länge (mm)	686
▪ BOM/Preisbeschreibung	Dura-Ty Kabelbinder, Extra-Heavy, wetterbeständig schwarz, 686 mm
▪ CE Compliant	Yes
▪ Dicke (in)	0.059
▪ Dicke (mm)	1.50
▪ Kopfbreite (in)	0.718
▪ Kopfbreite (mm)	18.24
▪ Kopfhöhe (in)	0.490
▪ Kopfhöhe (mm)	12.45
▪ Materialbrennbarkeitsstufe	UL94-HB
▪ Max. Bündeldurchm. (mm)	203
▪ max. Bündel-Durchmesser (in)	8.00

▪ Max. Dauerbetriebstemperatur	85°C
▪ Min. Zugfestigkeit (N)	1112
▪ minimale Zugfestigkeit (lbs)	250
▪ minimaler Bündeldurchmesser (mm)	0.51
▪ minimaler Bündeldurchmesser (in)	0.02
▪ Plenum-Rated	No
▪ Querschnitt	Extra-Heavy
▪ Verschlussart	verschießbar
▪ Werkzeug	GTH, GS4EH, ST3EH
▪ Bestellung Mindesteinheit	PC
▪ Bestellung Mindestqualität	25