



Beispiel

**Bestellzeichen:** CAB ABSQ 403017 G  
**Artikelnummer:** 8183358  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074011305  
**E-Nummer:**  
Finland: 3424315  
Italien: 7671040  
Schweden: 8183358  
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und internen Schutzkappen, Deckel mit PUR Dichtung und CS 12137 Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	400	300	170	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>	15.7	11.8	6.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				<b>Zertifikate:</b>
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	RAL 5023			Gost R
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			
<b>Temperatur Bereich:</b>				
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>				
EKIV 43	Montageplatte			
EKIV 27	Tragschiene TS 35			
EKIV 37	Tragschiene TS 35			
FP A 43	Frontplatte, Aluminium			
MB 12225 AL	Befestigungs-Satz			
FP 12x2-43	Frontplatte			
FP 12x3-43	Frontplatte			
DRF 43/44	Rahmensatz für DIN-Schienen			
PAT 12040	Scharniersatz			

