



Einhell

EH 3000 Elektro-Heizer

Art.-Nr. 23.382.60

Ob zum schnellen beheizen von Werkstatt, kleinen Lagerräumen, Partyzelten oder zum Austrocknen von einzelnen Räumen - dank der hohen Heizleistung von 3,0 kW steht immer ausreichend Wärme zur Verfügung. Nach Ausschalten des Gerätes läuft der Ventilator zum Abkühlen der heißen Heizelemente einige Minuten nach.

Ausstattung

- Robuste Standfüße mit integriertem Tragegriff (1)
- Verzinkte Gehäuserückwand
- Luftauslassgitter aus pulverlackiertem Drahtgeflecht (2)
- Hochwertige Gummi-Netzleitung
- Leistungsstarker Axiallüfter mit Aluminium-Lüfterrad (3)
- 2 spezielle Heizelemente aus Metall (4)
- Schalter mit 2 Heizstufen (1.500/3.000 W) und Ventilatorbetrieb (5)
- Stufenlos einstellbarer Thermostatregler (6)
- Ventilatornachlauf zum Abkühlen der Heizelemente
- Überhitzungsschutz
- Spritzwasserschutz

Technische Daten

- Netzspannung: 230 V ~ 50Hz
- Heizleistung: 3.000 Watt
- Netzabsicherung: 16 A
- Schutzart: IP24
- Gerätemaße: 295 x 250 x 430 mm
- Produktgewicht: 5,7 kg

Logistische Daten

- Gewicht netto: 5,7 kg
- Gewicht brutto: 7,0 kg
- Verpackungsmaße: 320 x 320 x 465 mm
- EAN-Code: 4006825 548242
- VE: 1 Stück

