



Einhell

EH 5000 Elektro-Heizer

Art.-Nr. 23.382.66

EINHELL Elektroheizer verfügen über ausgereifte, robuste Technik und eignen sich besonders zum schnellen Beheizen von Werkstatt, kleinen Lagerräumen, Partyzelten oder zum Austrocknen von einzelnen Räumen. Dank der hohen Leistung von 5,0 kW steht immer ausreichend Wärme zur Verfügung. Nach Ausschalten des Gerätes läuft der Ventilator zum Abkühlen der heißen Heizelemente einige Minuten nach.

Ausstattung

- Robuste Standfüße mit integriertem Tragegriff (1)
- Verzinkte Gehäuserückwand
- Luftauslassgitter aus pulverlackiertem Drahtgeflecht (2)
- 400 V / 16 A CEE-Einbaustecker
- Leistungsstarker Axiallüfter mit Aluminium-Lüfterrad (3)
- Spezielle Heizelemente aus Metall (4)
- Schalter mit 2 Heizstufen (2.500 / 5.000 W) und Ventilatorbetrieb (5)
- Stufenlos einstellbarer Thermostatregler (6)
- Ventilatornachlauf zum Abkühlen der Heizelemente
- Überhitzungsschutz
- Spritzwasserschutz

Technische Daten

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ■ Netzspannung: | 400 V 3 ~ 50Hz |
| ■ Heizleistung: | 5.000 Watt |
| ■ Netzabsicherung: | 10 A |
| ■ Schutzart: | IP24 |
| ■ Gerätemaße: | 295 x 250 x 430 mm |
| ■ Produktgewicht: | 6,3 kg |

Logistische Daten

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ■ Gewicht netto: | 6,3 kg |
| ■ Gewicht brutto: | 7,4 kg |
| ■ Verpackungsmaße: | 320 x 320 x 465 mm |
| ■ EAN-Code: | 4006825 577532 |
| ■ VE: | 1 Stück |

