

Kabel-Abluftsteuerung KDS 210 DIBt



- TÜV geprüft mit DIBt-Zulassung Z-85.2-14
- Kabelbruchsicherung
- Klemmanschluss an Kabel-Magnetschalter
- Relaiskontakt 5A
- Netzstecker-Sicherung
- 4 Distanzplatten für Höhenausgleich Fenster
- mit zweitem Magnetschalter kombinierbar
- einfache Installation

Einsatzgebiete:

- Dunstabzugssteuerung
- Abluftsteuerung

Lieferumfang:

- Steuergerät mit Kabel 4 m
- Kabel-Magnetschalter
- 4x Distanzplatten für Magnet
- Montagematerial
- ausführliche Betriebsanleitung



Artikel-Nummer: 300672

Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite in unserem Webshop

Technische Daten			
Betriebsspannung	230 V AC / 50 Hz	Steuergerät (HxBxT)	121x 57 x 46 mm
Leistungsaufnahme	1,5 Watt	Magnetschalter (HxBxT)	55 x 15 x 18 mm
Schaltleistung Relais	1150 VA (700 W) / 5 A (3 A)	Magnet (HxBxT)	55 x 15 x 18 mm
Steuerspannung	18 V	Distanzplatte (HxBxT)	55 x 15 x 5 mm
Funktionsbereich	15 °C / +40 °C	Artikelnummer	300672
Schutzart	IP 40	EAN	4044764000612
Steuerleitung	4 m 2x0,14 mm ² , Sonderlänge auf Anfrage		

Kabel-Abluftsteuerung KDS 210 DIBt Z-85.2-14

Der Magnetschalter des KDS 210 Sets mit DIBt-Zulassung überwacht die Fensterstellung und übermittelt die Information über eine dünne Leitung an ein Zwischenstecker Steuergerät mit geschalteter 5-A-Steckdose. So kann eine Abluftanlage nur bei gekipptem oder geöffnetem Fenster betrieben werden, wenn sicher gestellt ist, dass genügend frische Luft in den Raum nachströmt und so kein Unterdruck entsteht, der aus einer Verbrennungsstätte gefährliches und toxisches Kohlenmonoxid ziehen könnte.