

# Datenblatt

---

## CEE-Kabeltrommel #10174



- robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
- stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- VDE-Thermoschutzschalter
- 2 Schutzkontaktsteckdosen (230V) mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- 1 CEE-Steckdose (230V / 16A / 3 polig)



(Abb. ähnlich)

**Mit 40m schwere Gummischlauchleitung  
H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker**

**Für die Verwendung im Aussenbereich.**

**CE IP44**

Fremdkörper- und spritzwassergeschützt  
Zur Verwendung im Aussenbereich

### Technische Daten:

230 V / 16 A

Aufgerollt: 1000 W

Abgerollt: 3500 W

L / B / H: 290/250/375 mm

Ø285mm

Gewicht: ca. 7,4 Kg

EAN: 4011160101748

