

Datenblatt

Baustellen-Spiralleitung 70415

Baustellen-Spiralleitung aus Polyurethan H07BQ-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker und Kupplung.

Leitung für extremste Bedingungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser und in landwirtschaftl. Betriebsstätten. Ölbeständig und extrem abriebfest, mechanisch hoch belastbar. In orangener Sicherheitsfarbe.

Dauerhaft im Freien verwendbar.

Zieht sich selbstständig wieder zusammen. Bleibt auch bei kontinuierlichem Gebrauch hoch flexibel

Optimal für Hebebühnen, Gerüste und Industrie
Grundlänge ca. 1m / Dehnbar auf bis zu 5m



H07BQ-F 3G2,5 orange

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**

Abb. ähnlich



Technische Daten:

230 V~ / 16 A / max. 3.500W

Temperaturbereich: -25 bis +60°C

Gewicht: ca. 1,25 Kg

EAN: 4011160704154

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2