

## Überspannungsschutz Akustik 7-fach plus

Artikel-Nr.: 0206x00072301

- Robustes Kunststoffprofil, grau
- 90° gedrehte Steckdosen Typ F
- Abstände der Steckdosen: 64 mm
- 1,5 m Zuleitung und Winkel-Stecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)
- Akustische & optische Störungsmeldung bei ÜSS Auslösung
- Angeschlossene Geräte bleiben auch im ausgelösten Zustand des ÜSS in Betrieb
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit

### Technische Daten

Anschlusswerte:	230 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
Höchste Dauerspannung:	255 V~
Nennableitspannung $U_{oc}$ :	5000 V
Schutzpegel $U_p$ :	L-N < 1,0kV L/N-PE < 1,5kV
Nennableitstoßstrom $I_{max}$ (8/20):	6,5 kA
Feinsicherung:	T6,3AH/250 V
SPD nach EN 61643-11:	Typ 3
Zuleitung:	Schutzkontakt Stecker, abgewinkelt Typ EF
Steckdosen:	Schutzkontakt Typ F
Schalter:	2-polig
Energieverbrauch:	< 0,5 W
Abmessung:	590 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X:	582 mm

EAN: 401209602704 1  
VPE: 25 St.

